


Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050VAS000---KA



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12


Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----



Rozdzielacze sygnałów


ZDO8H050VAS000---KA

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	404,5
Wymiary	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materiał		mosiądz niklowany; obudowa: PBT-GF30
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M12
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Zaślepki: 2
		oznaczniki: 10
		Przyrząd montażu do zacisków sprężynowych
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Podłączenie		
zaciski, Sygnał: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Dławik kablowy: M20x1,5		
zaciski, Zasilanie: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		
		

Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050VAS000---KA

Podłączenie



Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 8 x M12; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm