


Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS0008H03STGF030MSS



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja	odporny na działanie drobnoustrojów
Bezsilikonowy	tak
Olejooodporny	tak
Odporny na promieniowanie UV	tak
Pokrycie ogniooodporne	tak; (IEC 60332-2)
Odporny na hydrosol	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...90
Temperatura w czasie pracy [°C]	-25...90
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]	230,5
Materiał	obudowa: TPU czarny przezroczysty; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak



Przewód łączeniowy

VDOGF030MSS0008H03STGF030MSS

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Promień gięcia do montażu stałego	min. 5 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi

Uwagi	Odporny na wysokie obciążenia mechaniczne
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 8 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,4 mm; wysoka elastyczność; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

