


## Przewód z wtykiem

ASTGN040MSS0002K04



| Aplikacja                                   |      |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                 |      | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połącane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Wykonanie                                   |      | Kabel Ethernet, Kodowanie D                                                                               |
| Aplikacja                                   |      | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Zastosowania w automatyce przemysłowej                       |
| Bezsilikonowy                               |      | tak                                                                                                       |
| Dane elektryczne                            |      |                                                                                                           |
| Napięcie zasilania                          | [V]  | 30 AC / 60 DC                                                                                             |
| Klasa ochrony                               |      | III                                                                                                       |
| Maks. całkowity prąd obciążenia             | [A]  | 4                                                                                                         |
| Warunki pracy                               |      |                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia                       | [°C] | -25...90                                                                                                  |
| Temperatura w czasie pracy                  | [°C] | -25...90                                                                                                  |
| Ochrona                                     |      | IP 65; IP 67                                                                                              |
| Dane mechaniczne                            |      |                                                                                                           |
| Waga                                        | [g]  | 143,6                                                                                                     |
| Odlewany materiał obudowy                   |      | TPU                                                                                                       |
| Materiał nakrętki                           |      | mosiądz, niklowany                                                                                        |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |      | tak                                                                                                       |

## Przewód z wtykiem

ASTGN040MSS0002K04

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 3 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



## Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, kolor zielony, Ø 6,5 mm, ekranowany; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

## Podłączenie



|      |                    |
|------|--------------------|
| BU = | Kolory żył :       |
| OG = | niebieski          |
| WH = | kolor pomarańczowy |
| YE = | biały              |
|      | kolor żółty        |