


Przewód Ethernetowy

VSTGN040MSS0001K04STGP040--S



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połącane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie		Kabel Ethernet, Kodowanie D
Aplikacja		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Zastosowania w automatyce przemysłowej
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	30 AC / 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	1,5
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
Temperatura składowania	[°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania	[%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą		1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona		IP 65; IP 67; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski: IP 20)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	101,5
Odlewany materiał obudowy		TPU / PC
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany



Przewód Ethernetowy

VSTGN040MSS0001K04STGP040--S

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 3 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Bezhalogenu, kolor zielony, Ø 6,5 mm, ekranowany; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC; Styki: pozłacane

