


## Przewód Ethernetowy

VSTGN040MSS0006K04STGP040--S



| Aplikacja                                                      |      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                    |      | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Wykonanie                                                      |      | Kabel Ethernet, Kodowanie D                                                                                |
| Aplikacja                                                      |      | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Zastosowania w automatyce przemysłowej                        |
| Bezsilikonowy                                                  |      | tak                                                                                                        |
| Dane elektryczne                                               |      |                                                                                                            |
| Napięcie zasilania                                             | [V]  | 30 AC / 60 DC                                                                                              |
| Klasa ochrony                                                  |      | III                                                                                                        |
| Maks. całkowity prąd obciążenia                                | [A]  | 1,5                                                                                                        |
| Warunki pracy                                                  |      |                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia                                          | [°C] | -25...90                                                                                                   |
| Temperatura w czasie pracy                                     | [°C] | -25...90                                                                                                   |
| Temperatura składowania                                        | [°C] | -25...55                                                                                                   |
| Wilgotność przechowywania                                      | [%]  | 10...100                                                                                                   |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                                                        |
| Ochrona                                                        |      | IP 65; IP 67; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski: IP 20)                                                    |
| Dane mechaniczne                                               |      |                                                                                                            |
| Waga                                                           | [g]  | 400,3                                                                                                      |
| Odlewany materiał obudowy                                      |      | TPU / PC                                                                                                   |
| Materiał nakrętki                                              |      | mosiądz, niklowany                                                                                         |

## Przewód Ethernetowy

VSTGN040MSS0006K04STGP040--S

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 3 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PUR, Bezhalogenu, kolor zielony, Ø 6,5 mm, ekranowany; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

## Podłączenie



## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC; Styki: pozłacane

