




Przewód łączeniowy typu Y

Multicable 1 x Y-Jumper M12



| Aplikacja                       |      |                     |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Konstrukcja                     |      | Bezhalogenu         |
| Dane elektryczne                |      |                     |
| Napięcie zasilania              | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Klasa ochrony                   |      | II                  |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]  | 4                   |
| Warunki pracy                   |      |                     |
| Temperatura otoczenia           | [°C] | -20...90            |
| Temperatura w czasie pracy      | [°C] | -20...90            |



## Przewód łączeniowy typu Y

Multicable 1 x Y-Jumper M12

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|---------|-----------------------------|

### Dane mechaniczne

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Waga [g]                  | 867 |
| Odlewany materiał obudowy | TPU |
| Materiał uszczelnienia    | FKM |


### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

### Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: M12; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy

**Przewód łączeniowy typu Y**

Multicable 1 x Y-Jumper M12

**Diagramy i grafiki**Obniżanie wartości  $I_{max} * 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Temperatura otoczenia [°C]

Y Prąd [A]