


EVC17A



Przewód z wtykiem

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Ochrona		IP 67; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 68 / IP 69K)
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie		BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Oznaczenie ATEX		 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	357,5
Materiał		obudowa: TPU kolor pomarańczowy
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

EVC17A



Przewód z wtykiem

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały