




Przewód łączeniowy

VDOGH040MSP0010H04STGH040MSP



| Aplikacja                                                      |  |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                    |  | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Bezsilikonowy                                                  |  | tak                                                                                      |
| Dane elektryczne                                               |  |                                                                                          |
| Napięcie zasilania [V]                                         |  | < 250 AC / < 300 DC                                                                      |
| Klasa ochrony                                                  |  | II                                                                                       |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A]                            |  | 4                                                                                        |
| Warunki pracy                                                  |  |                                                                                          |
| Temperatura otoczenia [°C]                                     |  | -25...90                                                                                 |
| Temperatura w czasie pracy [°C]                                |  | -25...90                                                                                 |
| Temperatura składowania [°C]                                   |  | -25...55                                                                                 |
| Wilgotność przechowywania [%]                                  |  | 10...100                                                                                 |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |  | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                                      |
| Ochrona                                                        |  | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                              |
| Dane mechaniczne                                               |  |                                                                                          |
| Waga [g]                                                       |  | 687                                                                                      |
| Materiał                                                       |  | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM                                      |
| Materiał nakrętki                                              |  | mosiądz, niklowany                                                                       |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                    |  | tak                                                                                      |

# EVC721



## Przewód łączeniowy

VDOGH040MSP0010H04STGH040MSP


|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |

### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

