


EVC816



Wtyk męski

SSTGH050MSSFKPG



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Temperatura składowania [°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania [%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą	1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]	30,5
Odlewany materiał obudowy	PA 6.6
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia	FKM

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Wtyk męski

SSTGH050MSSFPG

Połączenie elektryczne


zaciski śrubowe: 0,25...1 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, kolor pomarańczowy; Nakrętka: miedź, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!



Podłączenie



BN = Kolory żył
WH = brązowy
BU = biały
BK = niebieski
GY = czarny
 szary
 Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2