

## Przewód łączeniowy

VSTGN040MSS0,25K04STGN040MSS



## Aplikacja

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Wykonanie     | Kabel Ethernet, Kodowanie D                                                                                |
| Aplikacja     | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Zastosowania w automatyce przemysłowej                        |
| Bezsilikonowy | tak                                                                                                        |

## Dane elektryczne

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Napięcie zasilania [V]              | 30 AC / 60 DC |
| Klasa ochrony                       | III           |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4             |

## Warunki pracy

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperatura otoczenia [°C]      | -25...90     |
| Temperatura w czasie pracy [°C] | -25...90     |
| Ochrona                         | IP 65; IP 67 |

## Dane mechaniczne

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Waga [g]                                    | 62,2               |
| Odlewany materiał obudowy                   | TPU                |
| Materiał nakrętki                           | mosiądz, niklowany |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                |

## Przewód łączeniowy

VSTGN040MSS0,25K04STGN040MSS

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 3 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                                      |

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,25 m, PUR, Bezhalogenu, kolor zielony, Ø 6,5 mm, ekranowany; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

## Podłączenie



## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony

