


Przewód z wtykiem

ASTAH050MSD0002C05



Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu; styki połączone; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja	sieć CAN
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne	
Waga [g]	214,5
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² Cykle zginania > 5 Mio. Odształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Przewód z wtykiem


ASTAH050MSD0002C05

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 8,4 mm, ekranowany; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR, czarny; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BU =	czarny
RD =	niebieski
WH =	kolor czerwony
screen =	biały
	ekran