


Przewód z gniazdem

ADOAF040VAS0010P04



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy [°C]	5...80
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2
-----------------	-----------	---------

Dane mechaniczne

Waga [g]	310
Wymiary [mm]	19 x 10 x 25,5
Materiał	obudowa: PP szary; uszczelnienie: EPDM
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak

EVF140



Przewód z gniazdem

ADOAF040VAS0010P04

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowny; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały