




Przewód z gniazdem

ADOAH030ZDB0005E03



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Temperatura w czasie pracy	[°C]	5...70
Temperatura składowania	[°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania	[%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą		1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona		IP 65; IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	173,3
Wymiary	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiał		obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak



Przewód z gniazdem

ADOAH030ZDB0005E03

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	1 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie



BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
 niebieski