


Przewód łączeniowy

VSTGN040VAS0005P04STGP040--S



Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie	Kabel Ethernet, Kodowanie D
Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	30 AC / 60 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	1,5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Temperatura w czasie pracy	[°C]	0...80
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski: IP 20)

Dane mechaniczne

Waga	[g]	347,9
Materiał		obudowa: PP Bezhalogenu
Odlewany materiał obudowy		PC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 15 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Przewód łączeniowy

VSTGN040VAS0005P04STGP040--S

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk M12

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm

**Połączenie elektryczne**

Przewód: 5 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 6,5 mm, ekranowany; 7 x 0,25 mm²

Podłączenie**Połączenie elektryczne - wtyk RJ45**

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

