




Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0015E04



| Aplikacja                                                      |      |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                    |      | bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Aplikacja                                                      |      | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym                         |
| Bezsilikonowy                                                  |      | tak                                                                         |
| Dane elektryczne                                               |      |                                                                             |
| Napięcie zasilania                                             | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                         |
| Klasa ochrony                                                  |      | II                                                                          |
| Maks. całkowity prąd obciążenia                                | [A]  | 4                                                                           |
| Warunki pracy                                                  |      |                                                                             |
| Temperatura otoczenia                                          | [°C] | -25...100                                                                   |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               |      | cULus: ...50                                                                |
| Temperatura w czasie pracy                                     | [°C] | 5...100                                                                     |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               |      | cULus: ...50                                                                |
| Temperatura składowania                                        | [°C] | -25...55                                                                    |
| Wilgotność przechowywania                                      | [%]  | 10...100                                                                    |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Ochrona                                                        |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                 |
| Dane mechaniczne                                               |      |                                                                             |
| Waga                                                           | [g]  | 561,5                                                                       |
| Wymiary                                                        | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                                                            |



Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0015E04

|                                             |                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                                    | obudowa: PVC kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                           | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                      |                                                                                    |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                    |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                           |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                          |

Uwagi


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

Połączenie elektryczne


Przewód: 15 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie



BK =           Kolory żył :  
BN =           czarny  
BU =           brązowy  
WH =           niebieski  
                  biały