

EVF628



Przewód łączeniowy

VDOAE050VAS0,25P05STGE050VAS



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie		Przewód zasilający, kodowanie L
Aplikacja		Do zastosowań w branży spożywczej
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	63 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	16
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...65 °C
Temperatura składowania	[°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania	[%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą		1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	103,4
Odlewany materiał obudowy		PP
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

EVF628



Przewód łączeniowy

VDOAE050VAS0,25P05STGE050VAS

Materiał uszczelnienia	EPDM	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,25 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: L; Materiał obudowy: PP, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm



Połączenie elektryczne - 2

Podłączenie





Przewód łączeniowy

VDOAE050VAS0,25P05STGE050VAS

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: L; Materiał obudowy: PP, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm

