



Przewód łączeniowy

VDOAF030VAS0005P03STGH030VAS



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Aplikacja	strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	5...80
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Class 2
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	164,5
Wymiary	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiał		obudowa: PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak



Przewód łączeniowy

VDOAF030VAS0005P03STGH030VAS

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 5,0 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

