




Przewód łączeniowy

VDOAF040VAS0001P04STGH040VAS



| Aplikacja                                   |                                                                                             |                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Konstrukcja                                 | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;<br>możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |                                              |
| Aplikacja                                   | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym                                         |                                              |
| Bezsilikonowy                               | tak                                                                                         |                                              |
| Dane elektryczne                            |                                                                                             |                                              |
| Napięcie zasilania                          | [V]                                                                                         | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)    |
| Klasa ochrony                               |                                                                                             | III                                          |
| Maks. całkowity prąd obciążenia             | [A]                                                                                         | 3                                            |
| Warunki pracy                               |                                                                                             |                                              |
| Temperatura otoczenia                       | [°C]                                                                                        | -25...80                                     |
| Temperatura w czasie pracy                  | [°C]                                                                                        | 5...80                                       |
| Ochrona                                     |                                                                                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                  |
| Testy / dopuszczenia                        |                                                                                             |                                              |
| Dopuszczenie UL                             | Zasilanie                                                                                   | Class 2                                      |
| Dane mechaniczne                            |                                                                                             |                                              |
| Waga                                        | [g]                                                                                         | 53,1                                         |
| Wymiary                                     | [mm]                                                                                        | 15,5 x 15,5 x 49                             |
| Materiał                                    |                                                                                             | obudowa: PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM |
| Materiał nakrętki                           |                                                                                             | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)              |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |                                                                                             | tak                                          |



Przewód łączeniowy

VDOAF040VAS0001P04STGH040VAS

|                                             |                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                           |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |

Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 1,0 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

