


## Przewód łączeniowy

VDOG F030SCS00,6T03STGF030SCS



## Aplikacja

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;<br>możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Aplikacja | aplikacje spawalnicze |
|-----------|-----------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezsilikonowy | tak |
|---------------|-----|

## Dane elektryczne

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania [V] | < 50 AC / < 60 DC |
|------------------------|-------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Klasa ochrony | III |
|---------------|-----|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
|-------------------------------------|---|

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
|----------------------------|----------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...85 °C |
|----------------------------------|-----------------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Temperatura w czasie pracy [°C] | -25...90 |
|---------------------------------|----------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia | cULus: ...85 °C |
|----------------------------------|-----------------|

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|---------|-----------------------------|

## Dane mechaniczne

|          |      |
|----------|------|
| Waga [g] | 35,2 |
|----------|------|

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Materiał | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM |
|----------|-----------------------------------------------------|

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Materiał nakrętki | mosiądz, przeciwiadhezyjna |
|-------------------|----------------------------|

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak |
|---------------------------------------------|-----|



## Przewód łączeniowy

VDOG F030SCS00,6T03STGF030SCS

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 2 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |

### Uwagi

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Uwagi              | bez tulejek oznacznikowych |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                     |

### Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: połączone; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,5 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); odporny na odpryski spawalnicze; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: połączone; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

