


Przewód łączeniowy

VDOAF040SCS00,3T04STGF040SCS



Aplikacja

Konstrukcja: bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Aplikacja: aplikacje spawalnicze

Bezsilikonowy: tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]: < 50 AC / < 60 DC

Klasa ochrony: III

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]: 3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]: -25...90

Temperatura w czasie pracy [°C]: -25...90

Ochrona: IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL: Ta 75 °C

Dane mechaniczne

Waga [g]: 27,9

Wymiary [mm]: 10 x 10 x 36

Materiał: obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki: mosiądz, przeciwdhezyjna

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi: tak



Przewód łączeniowy

VDOAF040SCS00,3T04STGF040SCS

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi

Uwagi	bez tulejek oznacznikowych
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,5 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

