




Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 powierzchnia aktywna
2 LED status pracy



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	< 20
Obudowa	prostokątna
Wymiary [mm]	70 x 20 x 12

Aplikacja

Zasada działania	dynamiczny
------------------	------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...35 DC
Pobór prądu [mA]	< 25
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200



Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
-------------------------------	-----

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Strefa działania

Strefa działania [mm]	< 20
-----------------------	------

Rozdzielczość. Minimalna średnica stalowej kulki [mm]	1
---	---

Maks. prędkość części [m/s]	35
-----------------------------	----

Czasy reakcji

Rozciąganie impulsów [ms]	100
---------------------------	-----

Czas odpadu [ms]	100
------------------	-----

Czas reakcji [ms]	< 0,2
-------------------	-------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
----------------------------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	38,2
----------	------

Obudowa	prostopadłościan
---------	------------------

Wymiary [mm]	70 x 20 x 12
--------------	--------------

Materiał	obudowa: PC
----------	-------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

działanie	1 x LED, kolor zielony
-----------	------------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	opaski mocujące: 2
----------------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,09 m, PUR

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



I85007



Indukcyjny czujnik przewodowy

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Podłączenie

