




Odporny na ciśnienie czujnik położenia

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	2

Aplikacja

Konstrukcja	Odporność na pole elektromagnetyczne
Wytrzymałość na ciśnienie [psi]	3000
Odporność na pole elektromagnetyczne	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	15
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]	200



Odporny na ciśnienie czujnik położenia

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	20
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniami		tak

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	2
Realny zasięg działania Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji		stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3
Histeresa	[% z Sr]	5
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-0,5...0,5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	175
Montaż		montaż zabudowany
Wykonanie dla cylindrów		cylindry pneumatyczne i hydrauliczne
Materiał		aluminium

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Odporny na ciśnienie czujnik położenia

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Podłączenie

