




Moduł bezpieczeństwa AS-i ClassicLine

Evaluation unit,asi

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (napięcie w obwodzie powinno być zgodne z normą UL 508: zasilanie z izolowanego źródła zabezpieczonego nadprądowo)
Pobór prądu	[mA]	< 250
Wejścia		
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	19,2...30; (poprzez płaski kabel)
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Zakres napięcia DC	[V]	15...30; (zgodnie z EN 50106 (PELV) poprzez część dolną modułu FC-E; poprzez płaski kabel; napięcie w obwodzie powinno być zgodne z normą UL 508: zasilanie z izolowanego źródła zabezpieczonego nadprądowo)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	500; (PNP)
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Separacja galwaniczna		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...55
Ochrona		IP 67



Moduł bezpieczeństwa AS-i ClassicLine

Evaluation unit, asi

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR
AS-i profil		S-7.B.E
Konfiguracja AS-i E_A [hex]		7
AS-i_ID_kod [hex]		B.E
Certyfikat AS-i		61801
Dane mechaniczne		
Typ montażu		Inteface AS-i dla podstaw typu FC/FC-E
Materiał		PBT; masa wypełniająca: Guronic C400-0
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		2 x LED, kolor czerwony
		2 x LED, kolor zielony
		2 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Zaślepki: M12
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: M12; kodowanie: A		
