


Odporny na ciśnienie czujnik położenia

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny


Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	2

Aplikacja

Konstrukcja	Odporność na pole elektromagnetyczne
Wytrzymałość na ciśnienie [psi]	3000
Odporność na pole elektromagnetyczne	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	15
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	20



Odporny na ciśnienie czujnik położenia

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania	
Strefa działania [mm]	2
Realny zasięg działania Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$

Dokładność / odchylenie	
Współczynnik korekcji	stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3
Histeresa [% z Sr]	5
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-0,5...0,5

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne	
Waga [g]	181,44
Montaż	montaż zabudowany
Wykonanie dla cylindrów	cylindry pneumatyczne i hydrauliczne
Materiał	aluminium

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Odporny na ciśnienie czujnik położenia

IFG3002-BPKG/US-100-DPS

Podłączenie

