


## Odporny na ciśnienie czujnik położenia

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Cechy produktu

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP               |
| Funkcja wyjścia       | normalnie otwarte |
| Strefa działania [mm] | 5                 |
| Obudowa               | prostopadłościan  |
| Wymiary [mm]          | 32 x 20 x 8       |

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...30 DC |
| Pobór prądu [mA]                          | < 10       |
| Klasa ochrony                             | II         |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |

## Wyjścia

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP               |
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie otwarte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1,8               |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 100               |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 300               |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                       | tak               |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciami                   | impulsowe         |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniami                  | tak               |



## Odporny na ciśnienie czujnik położenia

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

| Strefa działania                                                                    |                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Strefa działania                                                                    | [mm]                                                                          | 5                                     |
| Realny zasięg działania Sr                                                          | [mm]                                                                          | 5 ± 10 %                              |
| Gwarantowany zasięg działania                                                       | [mm]                                                                          | 0...4,05                              |
| Dokładność / odchylenie                                                             |                                                                               |                                       |
| Współczynnik korekcji                                                               | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |                                       |
| Histeresa                                                                           | [% z Sr]                                                                      | 3...15                                |
| Dryft punktu przełączania                                                           | [% z Sr]                                                                      | -15...15                              |
| Warunki pracy                                                                       |                                                                               |                                       |
| Temperatura otoczenia                                                               | [°C]                                                                          | -25...70                              |
| Ochrona                                                                             |                                                                               | IP 67                                 |
| Testy / dopuszczenia                                                                |                                                                               |                                       |
| EMC                                                                                 | EN 60947-5-2                                                                  |                                       |
| Dane mechaniczne                                                                    |                                                                               |                                       |
| Obudowa                                                                             |                                                                               | prostopadłościan                      |
| Montaż                                                                              |                                                                               | montaż zabudowany                     |
| Wymiary                                                                             | [mm]                                                                          | 32 x 20 x 8                           |
| Materiał                                                                            |                                                                               | cynk odlewany ciśnieniowo; PA 12-GF30 |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                     |                                                                               |                                       |
| Wyświetlacz                                                                         | Stan wyjścia                                                                  | 1 x LED, kolor żółty                  |
|                                                                                     | działanie                                                                     | 1 x LED, kolor zielony                |
| Uwagi                                                                               |                                                                               |                                       |
| Sztuk w opakowaniu                                                                  |                                                                               | 1 szt.                                |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                       |                                                                               |                                       |
| Przewód: 2 m, PVC; irradiated; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                             |                                                                               |                                       |
| Konektor: 1 x M12; kodowanie: A                                                     |                                                                               |                                       |
|  |                                                                               |                                       |

## Odporny na ciśnienie czujnik położenia

I9-3005UBPKG/0,3MVH/US-100-DPS

### Podłączenie

