IB5117


Czujnik indukcyjny

IB-3030-BPKG/US-100-DPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: IB5125

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Strefa działania	[mm]	30
Obudowa		cylindryczna
Wymiary	[mm]	Ø 34
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
Pobór prądu	[mA]	5; (24 V)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	7
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe

IB5117

Czujnik indukcyjny

IB-3030-BPKG/US-100-DPS

Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Strefa działania	[mm]	30	
Realny zasięg działania Sr	[mm]	30 ± 10 %	
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...24,3	
Dokładność / odchylenie			
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza	[% z Sr]	1...15	
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80	
Ochrona		IP 65	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne			
Obudowa		cylindryczna	
Montaż		montaż niezabudowany	
Wymiary	[mm]	Ø 34	
Materiał		PBT	
Akcesoria			
Dostarczane elementy		Klamry mocujące: 1	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk			

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



IB5117

Czujnik indukcyjny

IB-3030-BPKG/US-100-DPS

Podłączenie

