

Czujnik indukcyjny

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	40
Obudowa	prostokątny
Wymiary [mm]	92 x 80 x 40

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	4,6
Minimalny prąd obciążenia [mA]	4
Maks. prąd upływu [mA]	0,6
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	90
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak



Czujnik indukcyjny

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania	
Strefa działania [mm]	40
Realny zasięg działania Sr [mm]	$40 \pm 10 \%$
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...32,4

Dokładność / odchylenie	
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histeresa [% z Sr]	3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne	
Obudowa	prostopadłościan
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary [mm]	92 x 80 x 40
Materiał	PPE; mosiądz niklowany

Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty

Akcesoria	
Dostarczane elementy	zaślepka uszczelniająca: 1

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 0,8 m, PUR	

Połączenie elektryczne - wtyk	
-------------------------------	--

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



ID9917



Czujnik indukcyjny

IDC2040-ARKG/UP/0,80M/PUR/US

Podłączenie

