IG5037


Czujnik indukcyjny

IGA3005LANOG/BS-201-ANS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: IG5556

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		NPN
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Strefa działania	[mm]	5
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	7; (24 V)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		NPN
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	200
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie

IG5037

Czujnik indukcyjny

IGA3005LANOG/BS-201-ANS

Strefa działania			
Strefa działania	[mm]	5	
Realny zasięg działania Sr	[mm]	5 ± 10 %	
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...4,05	
Dokładność / odchylenie			
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza	[% z Sr]	3...15	
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80	
Ochrona		IP 67	
Dane mechaniczne			
Obudowa		Obudowa gwintowana	
Montaż		montaż zabudowany	
Wymiary	[mm]	M18 x 1	
Opis gwintu		M18 x 1	
Materiał		mosiądz niklowany; PBT	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria			
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk			

Konektor: 1 x M18; kodowanie: A



IG5037

Czujnik indukcyjny

IGA3005LANOG/BS-201-ANS

Podłączenie

