


## Czujnik indukcyjny

IIB3015-BPKG/MS/ 6m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Cechy produktu

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP                |
| Funkcja wyjścia       | normalnie otwarte  |
| Strefa działania [mm] | 15                 |
| Obudowa               | Obudowa gwintowana |
| Wymiary [mm]          | M30 x 1,5          |

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 18...36 DC |
| Pobór prądu [mA]                          | 15; (24 V) |
| Klasa ochrony                             | II         |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |

## Wyjścia

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP                   |
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie otwarte     |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5                   |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 125; (150 (...50 °C)) |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 250                   |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                       | tak                   |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciami                   | impulsowe             |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak                   |



## Czujnik indukcyjny

IIB3015-BPKG/MS/ 6m

| Strefa działania                           |              |                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Strefa działania                           | [mm]         | 15                                                                            |
| Realny zasięg działania Sr                 | [mm]         | 10 ± 10 %                                                                     |
| Gwarantowany zasięg działania              | [mm]         | 0...8,1                                                                       |
| Dokładność / odchylenie                    |              |                                                                               |
| Współczynnik korekcji                      |              | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
| Histereza                                  | [% z Sr]     | 1...15                                                                        |
| Dryft punktu przełączania                  | [% z Sr]     | -10...10                                                                      |
| Warunki pracy                              |              |                                                                               |
| Temperatura otoczenia                      | [°C]         | -25...80                                                                      |
| Ochrona                                    |              | IP 67                                                                         |
| Dane mechaniczne                           |              |                                                                               |
| Obudowa                                    |              | Obudowa gwintowana                                                            |
| Montaż                                     |              | montaż niezabudowany                                                          |
| Wymiary                                    | [mm]         | M30 x 1,5                                                                     |
| Opis gwintu                                |              | M30 x 1,5                                                                     |
| Materiał                                   |              | mosiądz niklowany; PBT                                                        |
| Wyświetlacze / elementy robocze            |              |                                                                               |
| Wyświetlacz                                | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty                                                          |
| Akcesoria                                  |              |                                                                               |
| Dostarczane elementy                       |              | nakrętki zabezpieczające: 2                                                   |
| Uwagi                                      |              |                                                                               |
| Sztuk w opakowaniu                         |              | 1 szt.                                                                        |
| Połączenie elektryczne                     |              |                                                                               |
| Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |              |                                                                               |
| Podłączenie                                |              |                                                                               |



BN = brązowy  
 BU = niebieski  
 BK = czarny