


## Czujnik indukcyjny

IIB3015-APOG/10m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Cechy produktu

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP                 |
| Funkcja wyjścia       | normalnie zamknięte |
| Strefa działania [mm] | 15                  |
| Obudowa               | Obudowa gwintowana  |
| Wymiary [mm]          | M30 x 1,5 / L = 45  |

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 18...36 DC |
| Pobór prądu [mA]                          | 7; (24 V)  |
| Klasa ochrony                             | II         |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |

## Wyjścia

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP                 |
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie zamknięte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2                   |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 200                 |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 250                 |
| Zabezpieczenie przed zwarcie                         | tak                 |
| Typ zabezpieczenia przed zwarcie                     | impulsowe           |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak                 |

## Strefa działania


|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Strefa działania [mm]              | 15        |
| Realny zasięg działania Sr [mm]    | 15 ± 10 % |
| Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...12,1  |



## Czujnik indukcyjny

IIB3015-APOG/10m

| Dokładność / odchylenie         |          |                                                                               |                      |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Współczynnik korekcji           |          | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |                      |
| Histereza                       | [% z Sr] | 1...15                                                                        |                      |
| Dryft punktu przełączania       | [% z Sr] | -10...10                                                                      |                      |
| Warunki pracy                   |          |                                                                               |                      |
| Temperatura otoczenia           |          | [°C]                                                                          | -25...80             |
| Ochrona                         |          |                                                                               | IP 67                |
| Dane mechaniczne                |          |                                                                               |                      |
| Obudowa                         |          | Obudowa gwintowana                                                            |                      |
| Montaż                          |          | montaż niezabudowany                                                          |                      |
| Wymiary                         |          | [mm]                                                                          | M30 x 1,5 / L = 45   |
| Opis gwintu                     |          | M30 x 1,5                                                                     |                      |
| Materiał                        |          | mosiądz niklowany; PBT                                                        |                      |
| Wyświetlacze / elementy robocze |          |                                                                               |                      |
| Wyświetlacz                     |          | Stan wyjścia                                                                  | 1 x LED, kolor żółty |
| Akcesoria                       |          |                                                                               |                      |
| Dostarczane elementy            |          | nakrętki zabezpieczające: 2                                                   |                      |
| Uwagi                           |          |                                                                               |                      |
| Sztuk w opakowaniu              |          | 1 szt.                                                                        |                      |
| Połączenie elektryczne          |          |                                                                               |                      |
| Przewód: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |          |                                                                               |                      |
| Podłączenie                     |          |                                                                               |                      |



BN =           Kolory żył :  
 BU =           brązowy  
 BK =           niebieski  
                   czarny