




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



#### Cechy produktu

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP               |
| Funkcja wyjścia       | normalnie otwarte |
| Strefa działania [mm] | 100               |
| Obudowa               | prostopadłościan  |
| Wymiary [mm]          | 400 x 100 x 30    |

#### Dane elektryczne

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V] | 12...36 DC |
| Pobór prądu [mA]       | < 7        |

#### Wyjścia

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne                                  | PNP               |
| Funkcja wyjścia                                        | normalnie otwarte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]   | 2,5               |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]        | 200               |
| Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 200               |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                     | 2                 |

#### Strefa działania

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Strefa działania [mm]       | 100 |
| Regulowany zasięg działania | tak |

# IL9500



## Czujnik indukcyjny

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 100        |
| Realny zasięg działania Sr [mm]             | 100 ± 10 % |

### Dokładność / odchylenie

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Współczynnik korekcji              | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
| Histeresa [% z Sr]                 | < 15                                                                          |
| Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -15...15                                                                      |

### Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
| Ochrona                    | IP 65    |

### Testy / dopuszczenia

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EMC | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | klasa B |

### Dane mechaniczne

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Obudowa      | prostopadłościan     |
| Montaż       | montaż niezabudowany |
| Wymiary [mm] | 400 x 100 x 30       |
| Materiał     | PVC                  |

### Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|


### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
|      | Kolory żył : |
| BK = | czarny       |
| BN = | brązowy      |
| BU = | niebieski    |