


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 powierzchnia aktywna

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 2
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	5

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,3
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna [mT]	2...35
--------------------------	--------

IQ5004



Czujnik do siłowników szpilekowych

IQ5004/ 6m

Prędkość przesuwu	[m/s]	< 10
-------------------	-------	------

Dokładność / odchylenie

Histereza	[mm]	1
-----------	------	---

Powtarzalność	[mm]	0,1
---------------	------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------	--	--------------------------------

Dane mechaniczne

Wykonanie dla cylindrów		cylindry pneumatyczne
-------------------------	--	-----------------------

Materiał		sztuczne tworzywo
----------	--	-------------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
-------------	--------------	-------------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PVC

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski