



Czujnik indukcyjny

IS-3004-BPKG/AS



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	4
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	28 x 10 x 16

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	15
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	2000
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	4
-----------------------	---

IS5071



Czujnik indukcyjny

IS-3004-BPKG/AS

Realny zasięg działania Sr	[mm]	4 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...3,25

Dokładność / odchylenie

Histereza	[% z Sr]	1...15
-----------	----------	--------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona	IP 65; (z przykręconą odpowiednią wtyczką ifm: IP 67)	

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	3076
Dopuszczenie UL	Ta	-25...70 °C
	Typ obudowy	Type 1
	Zasilanie	Class 2
	Numer UL	E174191

Dane mechaniczne

Waga	[g]	11,3
Obudowa	prostopadłościan	
Montaż	montaż niezabudowany	
Wymiary	[mm]	28 x 10 x 16
Materiał	PBT; PC	
Moment dokręcający	[Nm]	< 0,5; (z podkładką)

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x 90° LED, kolor żółty
-------------	--------------	--------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
--------------------	--------	--

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



IS5071



Czujnik indukcyjny

IS-3004-BPKG/AS

Podłączenie

