

Technical drawing of a rectangular LED module, showing three views: front, side, and top.

Front View (Top Left):

- Overall width: 60
- Overall height: 36
- LED chip width: 15
- LED chip height: 3.2
- Mounting hole diameter: 4.2
- Mounting hole offset from top edge: 8
- Mounting hole offset from bottom edge: 4.2
- Mounting hole offset from left edge: 24
- Mounting hole offset from right edge: 16
- Mounting hole offset from top edge: 28
- Mounting hole offset from bottom edge: 3.2

Side View (Top Right):

- LED chip width: 10
- LED chip height: 4
- Mounting hole diameter: 12
- Mounting hole offset from top edge: 4
- Mounting hole offset from bottom edge: 4
- Mounting hole offset from left edge: 20
- Mounting hole offset from right edge: 4

Top View (Bottom):

- Overall width: 3
- Overall height: 4



Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]	8
Obudowa	prostokąt
Wymiary [mm]	60 x 36 x 10

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	15; (24 V)
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	120
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie


IW5031



Czujnik indukcyjny

IW-3008-BNOG/ 6m

Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	8
Realny zasięg działania Sr	[mm]	$8 \pm 10 \%$
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...6,5
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2	
Histereza	[% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	60 x 36 x 10
Materiał		PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²		
Podłączenie		



Kolory żył :
BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny