

Czujnik pojemnościowy

KVE2015-FBOW

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Strefa działania [mm]		15
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary [mm]		40 x 40 x 118

Dane elektryczne

Częstotliwość AC [Hz]		47...63
Napięcie zasilania [V]		35...250 AC
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie

Wyjścia

Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V]		7
Maks. prąd upływu [mA]		2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA]		500
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]		4000; (10ms / 0,1Hz)



Czujnik pojemnościowy

KVE2015-FBOW

Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	10
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	15
Regulowany zasięg działania		tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania	[mm]	15
Realny zasięg działania Sr	[mm]	15 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...12,1
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histeresa	[% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-15...15
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż zabudowany
Wymiary	[mm]	40 x 40 x 118
Materiał		PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi		dławik kablowy (E11270) zamawiany oddzielnie
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

KV0001



Czujnik pojemnościowy

KVE2015-FBOW

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²

Podłączenie

