


Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 przycisk do programowania



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
Długość sondy L [mm]	273

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Media	woda; roztwory wodne; chłodziwa
Nie stosować do	kwasy i zasady; ciecze o stałej dielektrycznej < 20 (np. oleje)
Temperatura medium [°C]	0...35
Ciśnienie w zbiorniku [bar]	0,5; (gdy zamontowane za pomocą akcesoriów montażowych: E43001 - E43007, E43019)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	13; (24 V)
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Zasada pomiaru	pojemnościowy

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5

LI5045



Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Długość sondy L	[mm]	273
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV cęgi probiercze
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V (500 Ω AC)
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	Ø 16
Materiał	PP; TPE-V	
Materiały części w kontakcie z medium	PP	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi	Przy dostawie przyciski programujące są elektronicznie zablokowane.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

LI5045



Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

