


LI5131



Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LI0132--K-00KQPKG/US



- 1 diody LED
2 indukcyjny przycisk programujący



Cechy produktu	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2
Ustawienia fabryczne	roztwory wodne
Długość sondy L [mm]	132
Aplikacja	
Konstrukcja	styki połączane
Media	Ciecze
Stała dielektryczna medium	> 1,8
Zalecane medium	woda; roztwory wodne; oleje; media bazujące na olejach
Nie stosować do	Proszę sprawdzić w instrukcji obsługi, rozdział „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”.
Temperatura medium [°C]	-25...85
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	0,5
Odporność na podciśnienie [mbar]	-500
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Pobór prądu [mA]	< 15
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	< 1
Zasada pomiaru	pojemnościowy
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2



Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LI0132--K-00KQPKG/US

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	2	
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; IO-Link	
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN	
Liczba wyjść binarnych	2	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Ustawienia fabryczne	roztwory wodne	
Długość sondy L [mm]	132	
Zakres aktywny A [mm]	28	
Pomiar temperatury		
Zakres pomiarowy [°C]	-25...85	
Dokładność / odchylenie		
Pomiar temperatury		
Dokładność [K]	1,5	
Rozdzielczość [K]	0,1	
Dynamiczna odpowiedź T09 [s]	240	
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]	< 0,3	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Unterstützte Masterportklasse	A	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
SIO tryb	tak	
Ilość danych analogowych	5	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu [ms]	4,5	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1053
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...85	



Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LI0132--K-00KQPKG/US

Temperatura składowania [°C]	-25...85
Ochrona	IP 68; IP 69K; (7 dzień / 3 m wody / 0,3 bar: IP 68)

Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	w zamkniętym zbiorniku metalowym
	DIN EN 61000-6-4	w zbiornikach plastikowych lub otwartych metalowych
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	12 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata]		433
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	H013
	Numer UL	E174191

Dane mechaniczne		
Waga [g]		203,55
Materiał		PP wzmocnienie włóknem
Materiały części w kontakcie z medium		PP
Średnica sondy [mm]		16

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
Elementy wykonawcze	indukcyjny przycisk programujący	

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane






Czujnik do punktowego wykrywania poziomu

LI0132--K-00KQPKG/US

Podłączenie



OUT1: Wyjście przełączające
OUT2: Wyjście przełączające