


LMT01A



Czujnik poziomu do punktowej detekcji poziomu

LMACE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G



1 Moment dokręcający 20...25 Nm



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2
Ustawienia fabryczne	oleje; media bazujące na olejach; media sypkie
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Media	Ciecze; media lepkie; media sypkie
Nie stosować do	Patrz instrukcja obsługi, rozdział "Funkcje i własności".
Temperatura medium [°C]	-20...85
Długość sondy [mm]	11
Ciśnienie w zbiorniku [bar]	-1...40

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	18...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 50
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Zasada pomiaru	pojemnościowy

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	2
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; IO-Link
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych	2
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100



Czujnik poziomu do punktowej detekcji poziomu

LMACE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Ustawienia fabryczne	oleje; media bazujące na olejach; media sypkie	
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 0,5
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Ilość danych analogowych	1	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	2,3
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	305
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona	IP 67; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 68 / IP 69)	
Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX	II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X	
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	zbiorniki otwarte
	DIN EN 61000-6-3	zbiorniki zamknięte
Odporność na wstrząsy	DIN EN 68000-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 68000-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	223
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	218
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM	
Materiały części w kontakcie z medium	PEEK; charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,8 / Rz 4	
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający	
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	status pracy	LED, kolor zielony

LMT01A



Czujnik poziomy do punktowej detekcji poziomu

LMACE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane



Podłączenie



OUT1: Wyjście przełączające IO-Link Teach

OUT2: Wyjście przełączające

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski

WH = biały