


Czujnik pojemnościowy

KNQ01NUKFPKG/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 powierzchnia aktywna
2 element teach-in



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Strefa działania [mm]	Nastawa możliwa dla pustego i pełnego obiektu
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	72 x 36 x 10

Aplikacja

Konstrukcja	Wyjście diagnostyczne
Montaż	wykrywanie przez niemetalową ścianę zbiornika lub na rurkach typu bypass
Media	suchy materiał sypki; ciecze
Zalecane medium	media o stałej dielektrycznej < 20; oleje

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	30; (24 V)
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Wyjście diagnostyczne	tak
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V]	3,5
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA]	10
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	150

KN5117



Czujnik pojemnościowy

KNQ01NUKFPKG/6M

Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	5
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	Nastawa możliwa dla pustego i pełnego obiektu
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	72 x 36 x 10
Materiał		PC; PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Dostarczane elementy		śrubokręt: 1
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Czujnik pojemnościowy

KNQ01NUKFPKG/6M

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Podłączenie



WH: Wyjście diagnostyczne przewód programujący
Kolory żył :
BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
WH = biały