


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	70; (odnosi się do magnesu M 4.0)
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 65

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	70; (odnosi się do magnesu M 4.0)
-----------------------	-----------------------------------

Dokładność / odchylenie

Histeresa [% z Sr]	1...10
--------------------	--------

MG5001



Czujniki magnetyczne

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Powtarzalność	[% z Sr]	1
---------------	----------	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------	--------------------------------

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa gwintowana
---------	--------------------

Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 65
---------	------	------------------

Opis gwintu	M18 x 1
-------------	---------

Materiał	mosiądz niklowany; powierzchnia aktywna: sztuczne tworzywo
----------	--

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

