

Podświetlany przycisk pojemnościowy

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: KT6301

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	Ø 32 / L = 31

Aplikacja

Zasada działania	bistabilny
------------------	------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	12...30 DC
Pobór prądu [mA]	30
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	500

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Czasy reakcji

Czas odpowiedzi [ms]	35
----------------------	----



Podświetlany przycisk pojemnościowy

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 69K; (od czoła)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	78,5
Wymiary	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiał		obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony może być wyzwalane
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 1
		Uszczelka: 1
Akcesoria (opcjonalne)		Oznacznik
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		



Podłączenie

