


Czujnik położenia tłoka do siłowników profilowanych

MKP3000-ANKG/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5113 + E11799

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	37 x 30 x 27

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000



Czujnik położenia tłoka do siłowników profilowanych

MKP3000-ANKG/US

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Czułość magnetyczna	[mT]	3
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 5
Dokładność / odchylenie		
Histeresa	[mm]	1
Powtarzalność	[mm]	0,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dane mechaniczne		
Powierzchnia aktywna	czoło	
Wykonanie dla cylindrów	cylindry profilowane	
Wymiary	[mm]	37 x 30 x 27
Materiał	aluminium; sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		

MK5038



Czujnik położenia tłoka do siłowników profilowanych

MKP3000-ANKG/US

Podłączenie

