


Czujnik położenia tłoka do siłowników profilowanych

MKP3000-ANKG/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5113 + E11801

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	41 x 30 x 27

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2



Czujnik położenia tłoka do siłowników profilowanych

MKP3000-ANKG/US

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	300
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna	[mT]	3
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 5

Dokładność / odchylenie

Histeresa	[mm]	1
Powtarzalność	[mm]	0,1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
Odporność na wstrząsy		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Dane mechaniczne

Powierzchnia aktywna		czoło
Wykonanie dla cylindrów		cylindry profilowane
Wymiary	[mm]	41 x 30 x 27
Materiał		aluminium; sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Czujnik położenia tłoka do siłowników profilowanych

MKP3000-ANKG/US

Podłączenie

