


## Czujnik indukcyjny NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Cechy produktu

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Funkcja wyjścia       | normalnie zamknięte |
| Strefa działania [mm] | 4                   |
| Obudowa               | Obudowa gwintowana  |
| Wymiary [mm]          | M12 x 1             |

## Dane elektryczne

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ)                          |
| Napięcie zasilania DC [V]  | 5...25                              |
| Pobór prądu [mA]           | < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1) |

## Wyjścia

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Funkcja wyjścia                     | normalnie zamknięte |
| Maksymalna rezystancja przewodu [Ω] | 50                  |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]  | 400                 |

## Strefa działania

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Strefa działania [mm] | 4 |
|-----------------------|---|

## Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
| Ochrona                    | IP 67    |


## Testy / dopuszczenia

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Odporność na wstrząsy | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
|-----------------------|--------------------------------|



## Czujnik indukcyjny NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

| Klasyfikacja bezpieczeństwa                                                                     |              |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Maks. pojemność wewnętrzna                                                                      | [nF]         | 230                         |
| Maks. indukcyjność wewnętrzna                                                                   | [μH]         | 170                         |
| Dane mechaniczne                                                                                |              |                             |
| Obudowa                                                                                         |              | Obudowa gwintowana          |
| Montaż                                                                                          |              | montaż niezabudowany        |
| Wymiary                                                                                         | [mm]         | M12 x 1                     |
| Opis gwintu                                                                                     |              | M12 x 1                     |
| Materiał                                                                                        |              | mosiądz niklowany; PBT      |
| Akcesoria                                                                                       |              |                             |
| Dostarczane elementy                                                                            |              | nakrętki zabezpieczające: 2 |
| Uwagi                                                                                           |              |                             |
| Sztuk w opakowaniu                                                                              |              | 1 szt.                      |
| Połączenie elektryczne                                                                          |              |                             |
| Przewód: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²                                                                 |              |                             |
| Podłączenie                                                                                     |              |                             |
| <div></div> |              |                             |
| BK =                                                                                            | Kolory żył : |                             |
| WH =                                                                                            | czarny       |                             |
|                                                                                                 | biały        |                             |
| Konektor: 1 x AMP                                                                               |              |                             |