


MN704S



Czujnik bezpieczeństwa z kodowaniem RFID

MN38010-BPKG/UC/-H



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	2 x OSSD, 1 x PNP
Strefa działania [mm]	12; (Ze zdefiniowanym elementem wyzwalającym)
Obudowa	prostokątny
Wymiary [mm]	72 x 18 x 25

Aplikacja

Wykonanie	unikalnie w pełni zakodowany target
Typ działania	działanie ciągłe
Dopuszczenia radiowe	USA; Kanada; Australia; EU/RED; Chiny; Singapur
Notatka n/t dopuszczenia radiowego	Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.

MN704S



Czujnik bezpieczeństwa z kodowaniem RFID

MN38010-BPKG/UC/-H

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	20,4...26,4 DC
Napięcie znamionowe izolacji	[V]	32
Prąd roboczy	[mA]	40...700
Prąd bez obciążenia	[mA]	30
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu	[ms]	1500
RFID		
Częstotliwość robocza	[MHz]	0,125
Moc transmisji ERP	[mW]	0,0002245
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		2 x OSSD, 1 x PNP
Maks. prąd upływu	[mA]	0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	50
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1
Dane wyjściowe		interfejs typu C klasy 2
Zabezpieczenie przed zwarceniem		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max	[nF]	200
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	12; (Ze zdefiniowanym elementem wyzwalającym)
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar)	[mm]	16
Dokładność / odchylenie		
Histereza	[%]	20
Powtarzalność wyjścia analogowego	[%]	≤ 10; (% Sn)
Czasy reakcji		
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa	[ms]	160
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej	[ms]	600
Warunki pracy		
Zastosowanie		Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia		żywność ≤ 87600 h
Temperatura otoczenia	[°C]	10...40



Czujnik bezpieczeństwa z kodowaniem RFID

MN38010-BPKG/UC/-H

Uwaga dot. temperatury otoczenia	żywność ≤ 175200 h
Maks. wilgotność względną powietrza [%]	krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 %
Ciśnienie powietrza [kPa]	80...106
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000
Promieniowanie jonizujące	niedopuszczalny
Mgła solna	nie
Ochrona	IP 65; IP 67; (chronione ułożenie kabli)

Testy / dopuszczenia

EMC	IEC 60947-5-3	
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Odporność na wibracje	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Spełnia wymogi	ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e
	IEC 62061 SIL 3
Żywność TM (Mission Time) [h]	≤ 175200
Żywność TM (dodatkowe informacje)	20 lat
PFH [1/h]	1,5E-09

Dane mechaniczne

Waga [g]	330
Obudowa	prostokątnościan
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary [mm]	72 x 18 x 25
Materiał	PA
Moment dokręcający [Nm]	0,8...2

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	1 x LED, (ACT)
	Wejście	1 x LED, (IN)
	Wyjście	1 x LED, (OUT)
	działanie	1 x LED, (PWR)

Akcesoria

Dostarczane elementy	unikalnie w pełni zakodowany target
	podkładki: 4
	zaślepki: 8

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------


Czujnik bezpieczeństwa z kodowaniem RFID

MN38010-BPKG/UC/-H

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 8 x 0,34 mm²

Podłączenie



- 1: Jednostka logiczna związana z bezpieczeństwem
- 2: Programowalny sterownik logiczny (PLC)
- 3: nieużywany

Kolory żył :

- BK = czarny
- BN = brązowy
- BU = niebieski
- RD = kolor czerwony
- VT = fiolet
- WH = biały