




Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 RED

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O2D944

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
----------------	------------------

Aplikacja

Pole źródła światła	[mm]	100 x 100
Konstrukcja		podświetlenie
Typ działania		wysoka intensywność świecenia (max. długość impulsu: 50 ms; max. współczynnik wypełnienia: 1/10); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-10...10
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 450; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 250
Klasa ochrony		III



Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 RED

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak	
Rodzaj światła	światło czerwone	
Długość fali [nm]	660	
Wejścia		
Wyzwalanie	24 V PNP (IEC 61131-1)	
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	0...50	
Ochrona	IP 65	
Ochrona przed przegrzaniem	tak	
Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]	242	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	359	
Wymiary [mm]	156 x 133 x 9,2	
Materiał	aluminium	
Materiał soczewki	PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Przekroczenie temperatury / przeciążenie	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

O2D904




Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 RED

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm²

Podłączenie



czarny	wyzwalanie
biały	tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"
	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały