

O2D905




Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 INFRARED

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: O2D945

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
----------------	-------------

Aplikacja

Pole źródła światła [mm]	100 x 100
Konstrukcja	podświetlenie
Typ działania	wysoka intensywność świecenia (max. długość impulsu: 50 ms; max. współczynnik wypełnienia: 1/10); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]	-10...10
Napięcie zasilania [V]	24 DC
Pobór prądu [mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 450; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 250
Klasa ochrony	III



Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 INFRARED

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak	
Rodzaj światła	podczerwień	
Długość fali [nm]	880	
Wejścia		
Wyzwalanie	24 V PNP (IEC 61131-1)	
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	0...50	
Ochrona	IP 65	
Ochrona przed przegrzaniem	tak	
Testy / dopuszczenia		
MTTF [lata]	227	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	351,5	
Wymiary [mm]	161,2 x 9,8 x 133	
Materiał	aluminium	
Materiał soczewki	PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Przekroczenie temperatury / przeciążenie	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

O2D905




Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 INFRARED

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm²

Podłączenie



czarny	wyzwalanie
biały	tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"
	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały