


Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 25X25 IR/0,15M/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O2D941

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
----------------	-------------

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Pole źródła światła [mm]	25 x 25
Konstrukcja	podświetlenie
Typ działania	wysoka intensywność świecenia (max. długość impulsu: 50 ms; max. współczynnik wypełnienia: 1/10); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]	-10...10
Napięcie zasilania [V]	24 DC
Pobór prądu [mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 50; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 25
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880

Wejścia

Wyzwalanie	24 V PNP (IEC 61131-1)
------------	------------------------

Wyjścia


Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----



Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 25X25 IR/0,15M/US

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...50
Ochrona		IP 65
Ochrona przed przegrzaniem		tak
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	501
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	77,5
Wymiary	[mm]	66,5 x 33,4 x 9,2
Materiał		aluminium
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Przekroczenie temperatury / przeciążenie	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,15 m, PUR		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane		
		
Podłączenie		



4 wyzwalanie
2 tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"