# MS5002


## Czujniki magnetyczne

MS-3060-BPKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MS5011

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Cechy produktu** | | |
| Wykonanie elektryczne | | PNP |
| Funkcja wyjścia | | normalnie otwarte |
| Strefa działania | [mm] | 60;  (odnosi się do magnesu M 4.0) |
| Obudowa | | prostopadłościan |
| Wymiary | [mm] | 28 x 10 x 16 |
| **Dane elektryczne** | | |
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
| Pobór prądu | [mA] | < 10 |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | | tak |
| Maks. czas rozruchu | [ms] | 2 |
| **Wyjścia** | | |
| Wykonanie elektryczne | | PNP |
| Funkcja wyjścia | | normalnie otwarte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC | [V] | 2 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC | [mA] | 300 |
| Częstotliwość przełączania DC | [Hz] | 5000 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | | tak |

# MS5002

## Czujniki magnetyczne


MS-3060-BPKG

| | | |
|---|---|---|
| **Strefa działania** | | |
| Strefa działania | [mm] | 60;  (odnosi się do magnesu M 4.0) |
| **Dokładność / odchylenie** | | |
| Histereza | [% z Sr] | 1...10 |
| Powtarzalność | [% z Sr] | 1 |
| **Warunki pracy** | | |
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...75 |
| Ochrona | | IP 67 |
| **Testy / dopuszczenia** | | |
| EMC | | EN 60947-5-2 |
| Odporność na wstrząsy | | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| **Dane mechaniczne** | | |
| Obudowa | | prostopadłościan |
| Wymiary | [mm] | 28 x 10 x 16 |
| Materiał | | sztuczne tworzywo |
| **Wyświetlacze / elementy robocze** | | |
| Wyświetlacz | | Stan wyjścia: 1 x LED, kolor żółty |
| **Uwagi** | | |
| Sztuk w opakowaniu | | 1 szt. |

**Połączenie elektryczne**

Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie




| | |
|---|---|
| | Kolory żył : |
| BN = | brązowy |
| BU = | niebieski |
| BK = | czarny |