

O2D908




Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O2D945

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Aplikacja	
Konstrukcja	styki pozłacane
Pole źródła światła [mm]	100 x 100
Konstrukcja	podświetlenie
Typ działania	wysoka intensywność świecenia (max. długość impulsu: 50 ms; max. współczynnik wypełnienia: 1/10); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]	-10...10
Napięcie zasilania [V]	24 DC
Pobór prądu [mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 450; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 250



Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US

Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880

Wejścia

Wyzwalanie	24 V PNP (IEC 61131-1)
------------	------------------------

Wyjścia

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...50
Ochrona	IP 65
Ochrona przed przegrzaniem	tak

Testy / dopuszczenia

MTTF [lata]	227
-------------	-----

Dane mechaniczne

Waga [g]	339
Wymiary [mm]	156 x 133 x 9,2
Materiał	aluminium
Materiał soczewki	PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Przekroczenie temperatury / przeciążenie	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,15 m, PUR

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane




O2D908



Oświetlacze zewnętrzne

BACKLIGHT 100X100 IR/0,15M/US

Podłączenie



- | | |
|---|--|
| 4 | wyzwalanie |
| 2 | tryb pracy "wysoka intensywność świecenia" |